

Gel-Liner mit extremer Haftung

Mittlere Aktivität

GP-Gel Liner

GPFR (3 oder 6) ohne Anschluss
GPDT (3 oder 6) mit Anschluss



OS und aktive US

AK-Gel Liner - Längsdehnung 80% reduziert

AKFR (3 oder 6) ohne Anschluss
AKDT (3 oder 6) mit Anschluss



Easy-Gel Liner mit Antioxidantien

Distale Weichbettung

EasyLiner


ELFR (3 oder 6) ohne Anschluss
ELDT (3 oder 6) mit Anschluss



Kontrolliert Schwitzen

Liberty Liner II

VSFR (6) mit Ventil
VSDT (6) mit Ventil-Pin



Flexions Komfort

Easy-Flex-Liner

EZF (3 oder 6) nur mit Anschluss
Längsdehnung dorsal reduziert



PSI Liner

mit proximal abdichtender Schnittstelle

PSI (6)
PSI (6/3)



Schwierige Versorgungen

EasyLiner Super Stretch

ELPX (6) nur ohne Anschluss

